

Teknik veri sayfası



Adaptör kablosu

Ürün no.: 50104078

CB-ASM-PK1

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

| | |
|-----------------|------------|
| Çalışma voltajı | 30 V AC/DC |
|-----------------|------------|

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|------------------------|-----------|
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |
| Tip | dışı |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Tasarım | eksenel |

Bağlantı 2

| | |
|---------------|------|
| Bağlantı türü | RJ45 |
|---------------|------|

Kablo özellikleri

| | |
|-------------------------|------------------|
| İletken sayısı | 8 Adet |
| Renk kılıf | gri |
| Korumalı | Hayır |
| Kablo tasarımı | Bağlantı kablosu |
| Kablo uzunluğu | 2.500 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060313 |
| ECLASS 11.0 | 27060313 |
| ECLASS 12.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|------------------------|-----------|
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |
| Tip | dışı |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Tasarım | eksenel |

Bağlantı 2

| | |
|---------------|------|
| Bağlantı türü | RJ45 |
|---------------|------|