

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50035863

CB-D9-3000-5GF/GM

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

电气数据

性能数据

工作电压 30 V AC/DC

连接

连接1

类型 Sub-D

圆接头, LED 否

类型 插座

引脚数 9 个引脚

规格 直形

连接2

类型 Sub-D

类型 插头

引脚数 9 个引脚

规格 直形

电缆性质

导线数量 5 个

有屏蔽 是

电缆设计 互连电缆

电缆长度 3,000 mm

拖链适用性 否

分类

税率编号 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

电气连接

连接1

类型 Sub-D

圆接头, LED 否

类型 插座

引脚数 9 个引脚

规格 直形

连接2

类型 Sub-D

类型 插头

引脚数 9 个引脚

规格 直形