

技术数据表

互连电缆

配件编号: 50126132

KB 307-3000

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合	BPS 307i
适合接口	SSI
参数存储器	否

连接

连接1	
类型	接插件
引脚数	32 个引脚
圆接头, LED	否
连接2	
类型	接插件
引脚数	10 个引脚
	6 个引脚

电缆性质	
导线数量	16 个
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
导线直径 (外部)	8.5 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接插件
引脚数	32 个引脚
圆接头, LED	否

连接2

类型	接插件
引脚数	10 个引脚
	6 个引脚