

## Teknik veri sayfası

### Onaylama birimi

Ürün no.: 50141871

AC-ABF11

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Uygulama	Bir güvenlik fonksiyonunun sıfırlanması Evrensel kullanılabilir Sıfırlama talebinin gösterilmesi
----------	--

## Elektrik verileri

Kontakt donanımı	NO(1)
Butonla anahtarlama akımı	1 ... 1.000 mA
Akım gerilimi, maks.	10 A

## Güç verileri

Besleme gerilimi U <sub>B</sub>	12 ... 30 V, AC/DC
Akım tüketimi, maks.	5 ... 20 mA
Ölçüm yalıtım gerilimi	500 V AC/DC

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Malzeme	Plastik
Kutup sayısı	4 kutuplu

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ebatlar (G x Y x U)	72 mm x 56 mm x 80 mm
Plastik gövde	cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Net ağırlık	250 g
Gövde rengi	gri siyah
Malzeme sıkma sacı	Paslanmaz çelik

## Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	Devamlı yanan ışık LED
Kumanda elemanları	1 Komut verici

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-25 ... 70 °C

## Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 67 IP 69K
Güvenlik sınıfı	III

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369095
eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27371246
eCl@ss 11.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir




## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Plastik
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	NO(1)	kahverengi
2	LED	beyaz
3	LED	Mavi
4	NO(1)	siyah



## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50130648	KD U-M12-4A-V1-020	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PVC
50130651	KD U-M12-4A-V1-030	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC
50130652	KD U-M12-4A-V1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC

## Uyarı



Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.