

## 技术数据表


### 互连电缆

配件编号: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接



## 技术参数

### 基础数据

适合	HS 66x8
适合接口	RS 232

### 连接

连接1	
类型	RJ41
连接2	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
连接3	
类型	接头
螺纹规格	可插拔式
类型	插座
引脚数	2 个引脚
规格	直形
电缆性质	
导线数量	6 个
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	TPU
拖链适用性	否

### 分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


## 电气连接

### 连接1

类型	RJ41
----	------

### 引脚 引脚分配

1	电缆 ID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC




### 连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

## 电气连接

### 引脚 引脚分配

1	屏蔽
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.



### 连接3

类型	接头
螺纹规格	可插拔式
类型	插座
引脚数	2 个引脚
规格	直形