

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50113396

KB DSub-9P-3000

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

应用	耐油/润滑剂
适合接口	RS 232

连接

连接1

功能	数据接口
类型	Sub-D
圆接头, LED	否
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2

功能	数据接口
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

电缆性质

导线数量	8 个
护套颜色	灰色
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


电气连接

连接1

功能	数据接口
类型	Sub-D
圆接头, LED	否
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

引脚 引脚分配

1	DCD
2	RxD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI



电气连接

连接2

功能	数据接口
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

引脚 引脚分配

1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

