

技术数据表

反光板

配件编号: 50114363

TKS 40x60.UV.HT

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

专门设计

专门设计	耐热
------	----

机械数据

设计	矩形
三倍尺寸	4 mm
安装尺寸, 宽	41 mm
安装尺寸, 高	60 mm
安装尺寸, 厚	8 mm
反射面高度	56 mm
反射面宽度	37 mm
反射板材料	塑料
基材的材料	塑料
极化变化	是
化学名称, 反射板材料	PMMA8N
结构, 有效表面	三角
涂层	紫外线保护
紧固类型	粘合剂 通孔安装

环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 120 °C
----------	----------------

认证

防护等级	IP 40
------	-------

分类

税率编号	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

