

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50106961

MTKS 14x23.P

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Toepassingsgebied	Pharma
-------------------	--------

### Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	1,2 mm
Montagemaat breedte	13,6 mm
Montagemaat hoogte	23 mm
Montagemaat dikte	4,2 mm
Reflectievlak hoogte	21 mm
Reflectievlak breedte	11 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PES
Structuur actief vlak	Microtriple
Nettogewicht	2 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar
Materiaalverdraagzaamheid	ECOLAB

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

