

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50114363

TKS 40x60.UV.HT

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Modello speciale

Modello speciale	Resistente al calore
------------------	----------------------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Dimensioni triple	4 mm
Misura di montaggio, larghezza	41 mm
Misura di montaggio, altezza	60 mm
Misura di montaggio, spessore	8 mm
Superficie riflettente, altezza	56 mm
Superficie riflettente, larghezza	37 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA8N
Struttura della superficie attiva	Triple
Rivestimento	Protezione UV
Tipo di fissaggio	Adesivo
	Fissaggio passante

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 120 °C
-------------------------------------	----------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 40
---------------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

