

Hoja técnica

Reflector

Código: 50114363

TKS 40x60.UV.HT

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Versión especial

Versión especial	Resistente al calor
------------------	---------------------

Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Tamaño del triple	4 mm
Medida de montaje, anchura	41 mm
Medida de montaje, altura	60 mm
Medida de montaje, espesor	8 mm
Superficie de reflexión, altura	56 mm
Superficie de reflexión, anchura	37 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PMMA8N
Estructura de superficie activa	Triple
Recubrimiento	Protección UV
Tipo de fijación	Adhesivo
	Fijación pasante

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 120 °C
----------------------------------	----------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 40
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

