

Teknisk datablad

Reflektor

Art. nr.: 50114617

TKS 30x45

Indhold

- Tekniske data
- Målskitser



Illustrationen kan afvige

Tekniske data

Mekaniske data

Byggeform	firkantet
Tre gange størrelsen	4 mm
Monteringsmål bredde	31,5 mm
Monteringsmål højde	55,5 mm
Monteringsmål tykkelse	8 mm
Refleksionsflade højde	44 mm
Refleksionsflade bredde	29 mm
Materiale reflektor	Kunststof
Materiale bærende materiale	Kunststof
Polariseringsændrende	Ja
Kemisk betegnelse materiale reflektor	PMMA8N
Struktur aktiv flade	Triple
Nettovægt	20 g
Fastgørelsestype	Gennemgangsfastgørelse kan påklæbes

Certificeringer

Kapsling	IP 67
----------	-------

Klassifikation

Toldtarifnummer	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur drift	-40 ... 65 °C
----------------------------	---------------

Målskitser

Alle målangivelser i millimeter

