

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50106961

MTKS 14x23.P

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Kullanım alanı	İlaç Sanayi
----------------	-------------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	1,2 mm
Montaj ölçüsü genişliği	13,6 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	23 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	4,2 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	21 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	11 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PES
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	2 g
Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi yapıştırılabilir
Malzeme uyumluluğu	ECOLAB

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

