

Teknik veri sayfası

Yansıtıcı bant

Ürün no.: 50038117

REF 4-A-920x749

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Yapı şekli | dikdörtgen |
| Yönden bağımsız | Evet |
| Montaj ölçüsü genişliği | 920 mm |
| Montaj ölçüsü yüksekliği | 749 mm |
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 749 mm |
| Yansıtma yüzeyi genişliği | 920 mm |
| Malzeme reflektör | Plastik |
| Değişken polarizasyonlu | Evet |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA |
| Aktif yüzey yapısı | Üçlü |
| Net ağırlık | 330 g |
| Montaj braket türü | kendinden yapışkanlı |

Çevresel veriler

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 80 °C |
|-------------------------|---------------|

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 39199080 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279203 |
| eCl@ss 8.0 | 27279203 |
| eCl@ss 9.0 | 27273601 |
| eCl@ss 10.0 | 27273601 |
| eCl@ss 11.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |