

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50108215

TKA 30X60

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	4 mm
Montagemaat breedte	30 mm
Montagemaat hoogte	60 mm
Montagemaat dikte	8,4 mm
Reflectievlak hoogte	53 mm
Reflectievlak breedte	26 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	11 g
Type bevestiging	zelfklevend

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

