

## Teknik veri sayfası

### Reflektör

Ürün no.: 50114617

TKS 30x45

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

### Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	4 mm
Montaj ölçüsü genişliği	31,5 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	55,5 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	8 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	44 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	29 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Net ağırlık	20 g
Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi yapıştırılabilir

### Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

### Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

### Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

