

## Hoja técnica

### Reflector

Código: 50108215

TKA 30X60

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos mecánicos

|   |              |
|---|--------------|
| Diseño                                      | Rectangular  |
| Tamaño del triple                           | 4 mm         |
| Medida de montaje, anchura                  | 30 mm        |
| Medida de montaje, altura                   | 60 mm        |
| Medida de montaje, espesor                  | 8,4 mm       |
| Superficie de reflexión, altura             | 53 mm        |
| Superficie de reflexión, anchura            | 26 mm        |
| Material del reflector                      | Plástico     |
| Material de soporte                         | Plástico     |
| Con polarización cambiante                  | Sí           |
| Denominación química material del reflector | PMMA8N       |
| Estructura de superficie activa             | Triple       |
| Peso neto                                   | 11 g         |
| Tipo de fijación                            | Autoadhesivo |

### Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 65 °C |
|----------------------------------|---------------|

### Certificaciones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 67 |
|----------------------|-------|

### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 90029000 |
| eCl@ss 5.1.4      | 27279203 |
| eCl@ss 8.0        | 27279203 |
| eCl@ss 9.0        | 27273601 |
| eCl@ss 10.0       | 27273601 |
| eCl@ss 11.0       | 27273601 |
| ETIM 5.0          | EC002467 |
| ETIM 6.0          | EC002467 |
| ETIM 7.0          | EC002467 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

