

## Hoja técnica

### Reflector

Código: 50041606

TKS 20X40.1

#### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Tamaño del triple	4 mm
Medida de montaje, anchura	18,5 mm
Medida de montaje, altura	60 mm
Medida de montaje, espesor	7,1 mm
Superficie de reflexión, altura	39 mm
Superficie de reflexión, anchura	16 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PMMA8N
Estructura de superficie activa	Triple
Tipo de fijación	Adhesivo Fijación pasante

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

### Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

### Clasificación

Número de arancel	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467