

## Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50041606

TKS 20X40.1

### İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

### Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	4 mm
Montaj ölçüsü genişliği	18,5 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	60 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	7,1 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	39 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	16 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi yapıştırılabilir

### Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

### Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

### Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467