

## 기술 데이터 시트

### 반사판

품목 번호: 50114617

TKS 30x45

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

# 기술 데이터

## 기술 데이터

디자인	장방형
트리플 반사판 크기	4 mm
설치 치수 너비	31.5 mm
설치 치수 높이	55.5 mm
설치 치수 두께	8 mm
반사면 높이	44 mm
반사면 너비	29 mm
반사판 재료	플라스틱
캐리어 물질 재료	플라스틱
편광 변경식	예
반사판 재료 화학 성분 표시	PMMA8N
활성면 구조	트리플
순중량	20 g
고정 방식	접착 가능 통로 마운팅으로

## 인증

보호 등급	IP 67
-------	-------

## 분류

HS 번호	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 65 °C
------------	---------------

# 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

