

Teknisk datablad

Reflektor

Art. nr.: 50109257

TKS 40x60.1

Indhold

- Tekniske data



Illustrationen kan afvige

Tekniske data

Mekaniske data

Byggeform	firkantet
Tre gange størrelsen	2,3 mm
Monteringsmål bredde	40 mm
Monteringsmål højde	60 mm
Monteringsmål tykkelse	7,2 mm
Refleksionsflade højde	56 mm
Refleksionsflade bredde	37 mm
Materiale reflektor	Kunststof
Materiale bærende materiale	Kunststof
Polariseringsændrende	Ja
Kemisk betegnelse materiale reflektor	PMMA8N
Struktur aktiv flade	Triple
Fastgørelsestype	Gennemgangsfastgørelse kan påklæbes

Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur drift	-40 ... 65 °C
----------------------------	---------------

Certificeringer

Kapsling	IP 67
----------	-------

Klassifikation

Toldtarifnummer	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467