

## 技术数据表


## 连接电缆

配件编号: 50138353

KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

## 技术参数

### 基础数据

适合	HS 66x8
适合接口	RS 232

### 连接

连接1	
类型	RJ41

连接2	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

电缆性质	
导线数量	6 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	螺旋电缆
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	2,800 mm
护套材料	TPE
拖链适用性	否

### 分类


税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

### 连接1

类型	RJ41
----	------

引脚	引脚分配
1	电缆 ID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC



### 连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

## 电气连接

引脚	引脚分配
1	屏蔽
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	+5 V DC

