

## Folha de dados técnicos


### Cabo de ligação

N.º do art.: 50138353

KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Adequado para	HS 66x8
Adequado para interface	RS 232

### Conexão

#### Conexão 1

Tipo de conexão	RJ41
-----------------	------

#### Conexão 2

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

#### Características dos cabos

Número de fios	6 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo espiral
Diâmetro do cabo (exterior)	6 mm
Comprimento do cabo	2.800 mm
Material da bainha	TPE
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Ligação elétrica

### Conexão 1

Tipo de conexão	RJ41
-----------------	------

#### Pino Ocupação de pinos

1	Cable ID
2	+5 V CC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC



### Conexão 2

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

## Ligação elétrica

Pino	Ocupação de pinos
1	Blindagem
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	+5 V CC

