

Teknik veri sayfası




Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50138353

KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	HS 66x8
Arayüz için uygundur	RS 232

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı	6 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Spiral kablo
Kablo çapı (dış)	6 mm
Kablo uzunluğu	2.800 mm
Malzeme kılıf	TPE
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

Pin Pin tahsisi

1	Kablo kimliği
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC



Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	Blendaj
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	+5 V DC

