

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50134985

MTKS 20x30.1

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	1 mm
Montagemaat breedte	20,5 mm
Montagemaat hoogte	43 mm
Montagemaat dikte	3,5 mm
Reflectievlak hoogte	28,5 mm
Reflectievlak breedte	18,5 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA
Structuur actief vlak	Triple
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

