

Hoja técnica

Reflector

Código: 50134985

MTKS 20x30.1

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Tamaño del triple	1 mm
Medida de montaje, anchura	20,5 mm
Medida de montaje, altura	43 mm
Medida de montaje, espesor	3,5 mm
Superficie de reflexión, altura	28,5 mm
Superficie de reflexión, anchura	18,5 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PMMA
Estructura de superficie activa	Triple
Tipo de fijación	Adhesivo Fijación pasante

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

