

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50134985

MTKS 20x30.1

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

| | |
|----------------------------------|--|
| Yapı şekli | dikdörtgen |
| Üçlü boyutu | 1 mm |
| Montaj ölçüsü genişliği | 20,5 mm |
| Montaj ölçüsü yüksekliği | 43 mm |
| Montaj ölçüsü kalınlığı | 3,5 mm |
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 28,5 mm |
| Yansıtma yüzeyi genişliği | 18,5 mm |
| Malzeme reflektör | Plastik |
| Malzeme taşıyıcı maddesi | Plastik |
| Değişken polarizasyonlu | Evet |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA |
| Aktif yüzey yapısı | Üçlü |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi yapıştırılabilir |

Sertifikalar

| | |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 67 |
|---------------|-------|

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 90029000 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279203 |
| eCl@ss 8.0 | 27279203 |
| eCl@ss 9.0 | 27273601 |
| eCl@ss 10.0 | 27273601 |
| eCl@ss 11.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |

Çevresel veriler

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 65 °C |
|-------------------------|---------------|

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

