

Teknik veri sayfası

Yansıtıcı bant

Ürün no.: 50132911

REF 7-A-15-30 SET

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği	500 ad.
Bunlar için uygundur:	IPS 200i
	IPS 400i
	LSIS 472i

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Yuvarlak
Montaj ölçüsü kalınlığı	0,2 mm
Montaj ölçüsü çapı	31 mm
Yansıtma yüzeyi çapı	15 mm
Değişken polarizasyonlu	Hayır
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Montaj braket türü	kendinden yapışkanlı
Reflektör türü	Yansıtıcı bant

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-35 ... 45 °C
İşleme sıcaklığı	15 ... 22 °C

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39191080
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467