

## Fiche technique

### Câble de raccordement

Art. n°: 50154367  
KB 4AC1 010

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique

Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Application           | Résistant à l'huile/aux lubrifiants |
| Adapté pour interface | RS 232                              |

### Données électriques

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Données de puissance      |            |
| Tension de fonctionnement | 30 V CA/CC |

### Connexion

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Connexion 1                                         |                                          |
| Type de connexion                                   | JST ZHR                                  |
| Nombre de pôles                                     | 4 pôles                                  |
| Connecteur rond, LED                                | Non                                      |
| Connexion 2                                         |                                          |
| Type de connexion                                   | Extrémité libre                          |
| Propriétés du câble                                 |                                          |
| Nombre de brins                                     | 4 pièce(s)                               |
| Couleur de la gaine                                 | Noir                                     |
| Blindé                                              | Non                                      |
| Modèle de câble                                     | Câble de raccordement (ouvert d'un côté) |
| Diamètre (extérieur) du câble                       | 3,95 mm                                  |
| Longueur de câble                                   | 1.000 mm                                 |
| Matériau de gaine                                   | PVC                                      |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui                                      |

### Données mécaniques

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Poids net         | 99 g               |
| Flexions répétées | 5.000.000 pièce(s) |


### Commande et affichage

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ECLASS 16.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Type de connexion    | JST ZHR |
| Nombre de pôles      | 4 pôles |
| Connecteur rond, LED | Non     |

### Connexion 2

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de connexion | Extrémité libre |
|-------------------|-----------------|