

## Fiche technique Système de montage

Art. n°: 50122798

BTU 346M.5-D12

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

<b>Adapté pour</b>	Capteurs de la série 46B
	Réflecteur (M)TKS 30x50
	Réflecteur (M)TKS 40x60
	Réflecteur TKS 20x40
	Réflecteur TKS 50x50

### Données mécaniques

<b>Désignation normalisée de pièce de fixation, inox</b>	V2A
<b>Modèle de pièce de fixation</b>	Système de montage
<b>Type de fixation, côté installation</b>	Fixation par serrage sur tôle Pour barre ronde 12 mm
<b>Type de fixation, côté appareil</b>	À visser
<b>Type de pièce de fixation</b>	Pivotant 360° Réglable Serrable
<b>Matériau de la pièce de fixation</b>	Inox

### Classification

<b>Numéro de tarif douanier</b>	83024900
<b>eCl@ss 5.1.4</b>	27279202
<b>eCl@ss 8.0</b>	27279202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 10.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 11.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

