

技术数据表

无线手持式条码阅读器

配件编号: 50143597

IT 1472g-1D-2 USB-KIT



图片可能不同

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 配件



套件的组成包括

数量	配件编号	名称	配件	说明
1	50143595	Base IT 1472g	基站	接口: PS/2, RS 232, USB 蓝牙范围: 2级 蓝牙版本: 2.1 连接1: RJ41 连接2: 插孔 连接3: 蓝牙
1	50105384	Battery IT-series	电池	供电电压: 3.7 V, DC 电池技术: Lilon 电池存储容量: 2.4 A·h
1	50114521	KB USB-1 IT190x	连接电缆	适合接口: USB 连接1: USB 连接2: RJ41 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC

技术参数

基础数据

系列	IT147xg
----	---------

读取数据

可读条码类型	128码
	2/5隔行扫描码
	39码
	93码
	Codabar
	Codablock码
	EAN 8/13码
	EAN码附录
	GS1 DataBar
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Omnidirectional
	GS1 Databar缩短
	GS1 Databar迭加
	UPC码

光学数据

读取距离	5 ... 400 mm
光源	LED
LED 组	1
相机水平分辨率	1,040 px
相机垂直分辨率	720 px
条码对比度(PCS)	35 %
模块大小	0.127 ... 0.508 mm

性能数据

供电电压 U_B	3.7 V, DC
最大功率消耗	1.8 W
电池技术	Lilon
电池存储容量	2.4 A·h

接口

类型	PS/2, RS 232, USB
RS 232	
功能	过程
USB	
功能	过程

连接

蓝牙范围	2级
蓝牙版本	4.2

连接1

类型	蓝牙
----	----

机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	173 mm x 82 mm x 62 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	UL 94-V0
净重	210 g

环境数据

环境温度, 工作	0 ... 50 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C
相对湿度(不凝结)	0 ... 95 %
读取高度	1.8 m
测量, 相对于	混凝土地面

认证

防护等级	IP 42
------	-------

技术参数

税率编号	85044055
eCl@ss 5.1.4	27280101
eCl@ss 8.0	27280101
eCl@ss 9.0	27280101
eCl@ss 10.0	27280101
eCl@ss 11.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550

电气连接

连接1

功能	数据接口
	配置接口
类型	蓝牙

图示

典型读取特性

	A [mil]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Code 39	5	0,127	20	205
UPC/EAN 13	13	0,33	18	400

A 模块大小 [mil]
B 模块大小 [mm]
C 最小 [mm]


D 最大 [mm]
请注意! 请注意下列读取距离提示。

操作和显示

LED	显示	说明
1	红色, 长亮	低电量
	绿色, 1闪烁	读取成功
	红色, 闪烁	通信错误



配件

连接技术 - 连接单元



	配件编号	名称	配件	说明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: PROFINET, RS 232 连接: 6 光束 防护等级: IP 65

配件


连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50113397	KB JST-HS-300	连接电缆	适合接口: RS 232 连接1: JST ZHR 连接2: Sub-D, 直形, 插头, 9 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 300 mm 护套材料: PUR
				

连接技术 - Y-分配器线路

	配件编号	名称	配件	说明
	50114517	KB 232-1 IT190x	连接电缆	适合接口: RS 232, TTL 连接1: RJ41 连接2: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接3: 接头, 插入式, 直形, 插座, 2 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC
				

电源

	配件编号	名称	配件	说明
	50114525 *	NT f. IT 1900+Base-EU	电源件	电源装置类型: 即插即用式电源 输出: 5 V DC , 1 A 输入: 110..240 V AC , 50..60 Hz

* 必需的附件, 请单独订购

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。