

## 기술 데이터 시트 이동식 무선 바코드 리더 품목 번호: 50143597 IT 1472g-1D-2 USB-KIT



### 내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 액세서리

그림과 차이가 날 수 있습니다



## 세트 구성품

개수	품목 번호	명칭	품목	설명
1	50143595	Base IT 1472g	베이스 스테이션	인터페이스: PS/2, RS 232, USB 블루투스 감지 범위: 2급 블루투스 버전: 2.1 연결 1: RJ41 연결 2: 잭 플러그 연결 3: 블루투스
1	50105384	Battery IT-series	배터리	공급 전압: 3.7 V, DC 배터리 기술: Lilon 배터리 저장 용량: 2.4 A·h
1	50114521	KB USB-1 IT190x	중간 케이블	인터페이스에 적합함: USB 연결 1: RJ41 연결 2: USB 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PVC

## 기술 데이터

### 기본 데이터

시리즈	IT147xg
-----	---------

### 판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	2/5 인터리브 Codabar Codablock EAN 8/13 EAN 부록 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 데이터 바 GS1 데이터 바, 전방향 UPC 코드 128 코드 39 코드 93
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 광학 데이터

판독 거리	5 ... 400 mm
광원	LED
LED 그룹	1
카메라 수평 분해능	1,040 px
카메라 수직 분해능	720 px
바코드 대비(PCS)	35 %
모듈 크기	0.127 ... 0.508 mm

### 성능 데이터

공급 전압 점검 $U_B$	3.7 V, DC
소비 전력, 최대	1.8 W
배터리 기술	Lilon
배터리 저장 용량	2.4 A·h

### 인터페이스

종류	PS/2, RS 232, USB
----	-------------------

#### RS 232

기능	진행
----	----

#### USB

기능	진행
----	----

### 연결

블루투스 감지 범위	2급
블루투스 버전	4.2

#### 연결 1

연결부 종류	블루투스
--------	------

### 기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	173 mm x 82 mm x 62 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	UL 94-V0
순중량	210 g

### 환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 70 °C
상대 습도(응축되지 않음)	0 ... 95 %
낙하 높이	1.8 m
측정 대상:	콘크리트 바닥

### 인증

보호 등급	IP 42
-------	-------

## 기술 데이터

HS 번호	85044055
eCl@ss 5.1.4	27280101
eCl@ss 8.0	27280101
eCl@ss 9.0	27280101
eCl@ss 10.0	27280101
eCl@ss 11.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550

## 전기 연결

### 연결 1

기능	데이터 인터페이스
	설정 인터페이스
연결부 종류	블루투스

## 다이아그램

### 전형적인 리딩 동작

	A [mil]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Code 39	5	0,127	20	205
UPC/EAN 13	13	0,33	18	400

A 모듈 크기[mil]

B 모듈 크기[mm]

C 최소[mm]

D 최대[mm]


주의! 판독 간격에 관한 아래 지침을 고려하십시오.

## 조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	적색, 연속 점등 녹색, 1번 깜빡임 적색 깜빡임	배터리 잔량 적음 판독 완료 통신 오류


## 액세서리

### 연결 기술 - 연결 유닛


	품목 번호	명칭	품목	설명
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	모듈형 연결 유닛	공급 전압: 18 ... 30 V 소비 전류, 최대: 300 mA 인터페이스: PROFINET, RS 232 연결: 6 개수 보호 등급: IP 65

## 액세서리


### 연결 기술 - 중간 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50113397	KB JST-HS-300	연결 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232 연결 1: JST ZHR 연결 2: Sub-D, 액시얼, Male, 9 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 300 mm 덮개 재료: PUR

### 연결 기술 - Y자형 분배기 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50114517	KB 232-1 IT190x	중간 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232, TTL 연결 1: RJ41 연결 2: Sub-D, 액시얼, 암, 9 핀 연결 3: 원형 커넥터, 삽입형, 액시얼, 암, 2 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PVC

### 전원 공급 장치

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50114525 *	NT f. IT 1900+Base-EU	전원장치	전원장치 종류: 커넥터 전원장치 출력: 5V DC, 1A 입력: 110..240V AC, 50..60Hz

\* 필요한 액세서리, 별도 주문

#### 참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.