

## 技术数据表


## 连接电缆

配件编号: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

## 技术参数

### 基础数据

适合	HS 66x8
适合接口	RS 232

### 连接

<b>连接1</b>	
类型	RJ41
<b>连接2</b>	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
<b>连接3</b>	
类型	接头
螺纹规格	插入式
类型	插座
引脚数	2 个引脚
规格	直形

### 电缆性质

导线数量	6 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	TPU
拖链适用性	否

### 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## 电气连接

### 连接1

类型	RJ41
----	------

### 引脚 引脚分配

1	电缆 ID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC




### 连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

### 引脚 引脚分配

1	屏蔽
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.



## 电气连接

### 连接3

类型	接头
螺纹规格	插入式
类型	插座
引脚数	2 个引脚
规格	直形