

## Fiche technique

## Câble de liaison

Art. n°: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	HS 66x8
Adapté pour interface	RS 232

### Connexion

#### Connexion 1

Type de connexion	RJ41
-------------------	------

#### Connexion 2

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

#### Connexion 3

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	Enfichable
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	2 pôles
Modèle	Axiale

### Propriétés du câble

Nombre de brins	6 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Diamètre (extérieur) du câble	6 mm
Longueur de câble	2.000 mm
Matériau de gaine	TPU
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	RJ41
-------------------	------

#### Broche Affectation des broches

1	ID câble
2	+5 V CC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC




### Connexion 2

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

#### Broche Affectation des broches

1	Blindage
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.



## Raccordement électrique

### Connexion 3

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	Enfichable
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	2 pôles
Modèle	Axiale