

## 기술 데이터 시트


### 중간 케이블

품목 번호: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



# 기술 데이터

## 기본 데이터

적합한 적용 대상:	HS 66x8
인터페이스에 적합함	RS 232

## 연결

<b>연결 1</b>	
연결부 종류	RJ41
<b>연결 2</b>	
연결부 종류	Sub-D
유형	암
핀 개수	9 핀
모델	액시얼
<b>연결 3</b>	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	삽입형
유형	암
핀 개수	2 핀
모델	액시얼

## 케이블 특성

와이어 개수	6 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 직경(외경)	6 mm
케이블 길이	2,000 mm
덮개 재료	TPU
드래그 체인 적합성	아니오

## 분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


# 전기 연결

## 연결 1

연결부 종류	RJ41
--------	------

## 핀      핀 지정

1	케이블 ID
2	+5V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC




## 연결 2

연결부 종류	Sub-D
유형	암
핀 개수	9 핀
모델	액시얼

## 핀      핀 지정

1	실드
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.



## 전기 연결

### 연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	삼입형
유형	암
핀 개수	2 핀
모델	엑시얼