

## 기술 데이터 시트

## 설치 시스템

품목 번호: 50117252

BTU 300M-D12

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 포함됨        | 2개 볼트 M4 x 20 |
|            | 2개 볼트 M4 x 25 |
|            | 4개 평와셔        |
| 적합한 제품 그룹  | 광학 거리 센서      |
|            | 스위칭 센서, 큐빅    |
| 적합한 적용 대상: | ODSL 9        |
|            | 시리즈 10 센서     |
|            | 시리즈 25C 센서    |
|            | 시리즈 46B 센서    |
|            | 시리즈 46C 센서    |
|            | 시리즈 8 센서      |

기술 데이터

|                |             |
|----------------|-------------|
| 금속 고정 부품 규격 표시 | 강철, 아연 도금   |
|                | 알루미늄        |
| 고정 부품 버전       | 설치 시스템      |
| 고정 방식, 시스템 측   | 금속판 마운팅     |
|                | 원형 로드 12mm용 |
| 고정 방식, 장치 측    | M4 나사에 적합   |
|                | 나사 조립 가능    |
| 고정 부품 종류       | 360° 회전식    |
|                | 조정 가능       |
|                | 클램핑 가능      |
| 고정 부품 재료       | 금속          |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0   | 27279202 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273701 |
| ECLASS 11.0  | 27273701 |
| ECLASS 12.0  | 27273701 |
| ECLASS 13.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

