

## 기술 데이터 시트


## 연결 케이블

품목 번호: 150718

CB-M12-5000-5GM

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|        |          |
|--------|----------|
| 애플리케이션 | 내유성/내윤활성 |
|--------|----------|

연결

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결 1        |        |
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | Male   |
| 핀 개수        | 5 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 엑시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |
| 접점당 동작전류    | 4 A    |
| 잠금 장치       | 나사 연결  |

|        |           |
|--------|-----------|
| 연결 2   |           |
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 케이블 특성     |                   |
| 와이어 개수     | 5 개수              |
| 와이어 단면     | 0.34 mm²          |
| 덮개 색상      | 흑색                |
| 차폐됨        | 아니요               |
| 케이블 모델     | 연결 케이블(한쪽이 열려 있음) |
| 케이블 직경(외경) | 6 mm              |
| 케이블 길이     | 5,000 mm          |
| 덮개 재료      | PUR               |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요               |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |

전기 연결

연결 1

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | Male   |
| 핀 개수        | 5 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 엑시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |
| 접점당 동작전류    | 4 A    |
| 잠금 장치       | 나사 연결  |

연결 2

|        |           |
|--------|-----------|
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|

회로도

배선도

