

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 50121000

K-DS M12A-8P-4P-5m-L-PUR

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

## 기본 데이터

애플리케이션	내유성/내윤활성
--------	----------

## 연결

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼
원형 커넥터, LED	아니요

## 연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

## 케이블 특성

와이어 개수	4 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	상호접속 케이블
케이블 직경(외경)	0.34 mm
케이블 길이	5,000 mm
덮개 재료	PUR
드래그 체인 적합성	예
트래버스 측량	수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s <sup>2</sup> 에서 최대 3.3m/s

## 분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## 전기 연결

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼
원형 커넥터, LED	아니요

## 연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

회로도

