

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 50125173

K-DS M12A-M12A-4P-0,2m-X1-PVC

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|        |      |
|--------|------|
| 애플리케이션 | 내화학성 |
|--------|------|

연결

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결 1        |        |
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 4 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 엑시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

|        |        |
|--------|--------|
| 연결 2   |        |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 엑시얼    |

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 케이블 특성     |                                                     |
| 와이어 개수     | 4 개수                                                |
| 덮개 색상      | 흑색                                                  |
| 차폐됨        | 아니요                                                 |
| 교차된 케이블    | 연결부 1, 핀 1 <-> 연결부 2, 핀 3                           |
| 케이블 모델     | 상호접속 케이블                                            |
| 케이블 길이     | 200 mm                                              |
| 덮개 재료      | PVC                                                 |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요                                                 |
| 바깥 피복 특성   | CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움               |
| 바깥 피복 항구성  | 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1에 따른 내연성 |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |

전기 연결

연결 1


|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 4 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 엑시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

연결 2

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 엑시얼    |

## 회로도

### 배선도



- |          |          |
|----------|----------|
| a 갈색 리츠선 | c 흑색 리츠선 |
| b 흰색 리츠선 | d 청색 리츠선 |