

기술 데이터 시트

상호접속 케이블

품목 번호: 50128804

KB 307-10000 FLEX

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	BPS 307i
인터페이스에 적합함	SSI

연결

연결 1	
연결부 종류	소켓 스트립
핀 개수	32 핀
원형 커넥터, LED	아니요
연결 2	
연결부 종류	열려 있는 끝부분
케이블 특성	
와이어 개수	10 개수
덮개 색상	회색
차폐됨	예
케이블 모델	상호접속 케이블
케이블 직경(외경)	8.5 mm
케이블 길이	10,000 mm
덮개 재료	PUR
드래그 체인 적합성	예
트래버스 측량	수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s

기술 데이터

순중량	832 g
-----	-------

전기 연결

연결 1

연결부 종류	소켓 스트립
핀 개수	32 핀
원형 커넥터, LED	아니요

연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------

와이어 색상

회색	FE
흰색	GNDIN
갈색	VIN
자주색	SWIO 1
흑색	SWIO 2
청색	CLK-
녹색	DATA-
적색	CLK+
황색	DATA+
분홍	n.c.

와이어 배치

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604