

## Technisch gegevensblad

### Veiligheidssensorset transceiver

Art.-nr.: 426428

MLD510-RT2-UDC-1300-S2

#### Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte afbuigspiegels



Afbeelding kan afwijken



## Set bestaat uit

|                                                                                   | Aantal | Art.-nr. | Benaming    | Artikel                                      | Beschrijving                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 66537100 | MLD510-RT2  | Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver | Reikwijdte: 0,5 ... 8 m<br>Aantal stralen: 2 St.<br>Straalafstand: 500 mm<br>Aanspreektijd: 25 ms<br>Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig |
|                                                                                   | 1      | 549852   | UDC-1300-S2 | Montagezuilen                                | Functies: Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen<br>Kolomhoogte zonder voet: 1.300 mm           |

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|              |             |
|--------------|-------------|
| Serie        | MLD-UDC     |
| Apparaattype | Transceiver |

### Speciale uitvoering

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Speciale uitvoering | Reflectie-element voor laser uitrichthulp |
|---------------------|-------------------------------------------|

### Functies

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Functies                         | Automatische herstart |
| geïntegreerde laser uitrichthulp | Nee                   |
| geïntegreerde muting-signaallamp | Nee                   |
| geïntegreerde status-signaallamp | Nee                   |

### Karakteristieke waarden

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Type                       | 4, IEC/EN 61496          |
| SIL                        | 3, IEC 61508             |
| SILCL                      | 3, IEC/EN 62061          |
| Performance Level (PL)     | e, EN ISO 13849-1        |
| PFH <sub>D</sub>           | 6,6E-09 per uur          |
| Gebruiksdur T <sub>M</sub> | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie                  | 4, EN ISO 13849          |

### Gegevens beveiligde zone

|            |             |
|------------|-------------|
| Reikwijdte | 0,5 ... 8 m |
|------------|-------------|

### Optische gegevens

|                |        |
|----------------|--------|
| Aantal stralen | 2 St.  |
| Straalafstand  | 500 mm |

### Mechanische gegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nettogewicht            | 6.248 g  |
| met montagezuil         | Ja       |
| Kolomhoogte zonder voet | 1.300 mm |

### Certificeringen

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4       | 27272703 |
| ECLASS 8.0         | 27272703 |
| ECLASS 9.0         | 27272703 |
| ECLASS 10.0        | 27272703 |
| ECLASS 11.0        | 27272703 |
| ECLASS 12.0        | 27272703 |
| ECLASS 13.0        | 27272703 |
| ECLASS 14.0        | 27272703 |
| ECLASS 15.0        | 27272703 |
| ECLASS 16.0        | 27272703 |
| ETIM 5.0           | EC001832 |
| ETIM 6.0           | EC001832 |
| ETIM 7.0           | EC001832 |
| ETIM 8.0           | EC001832 |
| ETIM 9.0           | EC001832 |
| ETIM 10.0          | EC001832 |
| UNSPSC 26.08       | 32151804 |

## Geschikte afbuigspiegels

|                                                                                     | Art.-nr. | Benaming             | Artikel                            | Beschrijving                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 905065   | MLD-M002-UDC-1300-S2 | Veiligheidssensorset afbuigspiegel | Aantal stralen: 2 St.<br>Straalafstand: 500 mm<br>met montagezuil: Ja<br>Kolomhoogte zonder voet: 1.300 mm |