

기술 데이터 시트

이동식 2D 코드 리더

품목 번호: 50143601

IT 1470g-2D-2USB-KIT

내용



- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



세트 구성품

개수	품목 번호	명칭	품목	설명	
	1	50143599	IT 1470g-2D-2	이동식 2D 코드 리더	판독 간격: 5 ... 400 mm 인터페이스: USB, RS 232 연결: RJ41 낙하 높이: 1.5 m
	1	50114521	KB USB-1 IT190x	중간 케이블	인터페이스에 적합함: USB 연결 1: RJ41 연결 2: USB 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PVC

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	IT147xg
포함됨	USB 상호접속 케이블 1.5m 1개

판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	2/5 인터리브
	Codabar
	Codablock
	DotCode
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN 부록
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
	GS1 데이터 바
	GS1 데이터 바, 전방향
	QR 코드
	UPC
	데이터 매트릭스 코드
	코드 128
	코드 39
	코드 93

광학 데이터

판독 거리	5 ... 400 mm
광원	LED
LED 그룹	1
카메라 수평 분해능	1,040 px
카메라 수직 분해능	720 px
바코드 대비(PCS)	35 %
모듈 크기	0.127 ... 0.508 mm

전기 데이터

성능 데이터	
공급 전압 점검 U_B	5 V, DC
소비 전력, 최대	2 W

인터페이스

종류	RS 232, USB
RS 232	
기능	진행
USB	
기능	진행

연결

연결 1	
연결부 종류	RJ41

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	62 mm x 169 mm x 82 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	UL 94-V0
순중량	130 g

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 60 °C
상대 습도(응축되지 않음)	0 ... 95 %
낙하 높이	1.8 m
측정 대상:	콘크리트 바닥

인증

보호 등급	IP 40
-------	-------

분류

HS 번호	85044055
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999


전기 연결

연결 1

기능	데이터 인터페이스
	서비스 인터페이스
	설정 인터페이스
연결부 종류	RJ41

핀 핀 지정

1	실드
2	케이블 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



다이아그램

전형적인 리딩 동작

	A [mil]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Code 39	5	0,127	20	205
UPC/EAN 13	13	0,33	18	400
PDF 417	6,7	0,169	15	185
Data Matrix Code	10	0,254	10	165
QR Code	20	0,508	5	325

- A 모듈 크기[mil]
- B 모듈 크기[mm]
- C 최소[mm]


- D 최대[mm]
- 주의! 판독 간격에 관한 아래 지침을 고려하십시오.

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	녹색, 1번 깜빡임 적색	판독 완료 판독 결과 없음

액세서리

연결 기술 - 연결 유닛

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	모듈형 연결 유닛	공급 전압: 18 ... 30 V 소비 전류, 최대: 300 mA 인터페이스: PROFINET, RS 232 연결: 6 개수 보호 등급: IP 65

액세서리

연결 기술 - 중간 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50113397	KB JST-HS-300	연결 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232 연결 1: JST ZHR 연결 2: Sub-D, 액시얼, Male, 9 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 300 mm 덮개 재료: PUR

연결 기술 - Y자형 분배기 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50114517	KB 232-1 IT190x	중간 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232, TTL 연결 1: RJ41 연결 2: Sub-D, 액시얼, 암, 9 핀 연결 3: 원형 커넥터, 삽입형, 액시얼, 암, 2 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PVC

고정 기술 - 기타

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50120444	BT Wallholder HS65x8	벽 홀더	고정 부품 모델: 벽 고정 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 밀어 넣기용 재료: 플라스틱

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.