

Karta danych technicznych


Przewód przyłączeniowy

Nr art.: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Liczba pinów	30 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Właściwości wydajności

Liczba żył	30 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnętrzna)	9 mm
Długość przewodu	5.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Certyfikaty

Dopuszczenia	RoHS
--------------	------

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Przylącze elektryczne


Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Liczba pinów	30 -pin
Wersja	osiowy
Obudowy wtyczki	Ekranowanie

Pin

Kolor żyły

1	Biały
2	brązowy
3	zielony
4	szary
5	różowy
6	czerwony
7	żółty
8	czarny
9	fioletowy
10	różowy / szary
11	czerwony / niebieski
12	Biały / zielony
13	brązowy / zielony
14	Biały / żółty
15	brązowy / żółty
16	Biały / szary
17	brązowy / szary
18	Biały / różowy
19	brązowy / różowy
20	Biały / niebieski
21	brązowy / niebieski
22	Biały / czerwony
23	brązowy / czerwony
24	Biały / czarny



Przylącze elektryczne

Pin	Kolor żyły
25	brązowy / czarny
26	szary / żółty
27	różowy / zielony
28	-
29	niebieski
30	szary / zielony

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------