

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50124297

K-SSPB M12A-M12A-2P-0,3m-S-PUR

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合接口	PROFIBUS DP
------	-------------

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	B-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	2 个引脚
编码	B-编码
规格	直形

电缆性质

有屏蔽	是
-----	---

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

电气连接

连接1

功能	总线终端
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	B-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	2 个引脚
编码	B-编码
规格	直形