

Teknik veri sayfası

Montaj ünitesi

Ürün no.: 50144734

BT 706M-APSET

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı

Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	BT 7xx
İçeriği	Bağlantı kablosu İşletime alma için topraklama seti
Ürün grubu için uygun	Kontur ölçüm sistemi
Bunlar için uygundur:	Kontur ölçüm sistemi CMS 700i

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1) Gerilim beslemesi Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1)
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	200 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	5 damarlı
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Mekanik bilgiler

Metal montaj ünitesinin standart adı	Çelik, galvanize
Montaj ünitesinin uygulanması	Çapraz akış fanı üfleme tertibatı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Delikli montaj kolları M8
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	Montaj kolları ile önceden monte edilmiş
Etki mesafesi	800 mm
Malzeme montaj ünitesi	Çelik
Titreşim sönmüleme	Hayır

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1) Gerilim beslemesi Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1)
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	200 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	5 damarlı
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	+24 V	Kırmızı
2	n.c.	-
3	GNDIN	Mavi
4	SWIN 1	Sarı
5	SWOUT 1	beyaz

