

技术数据表

柱镜

配件编号: 549796

UMC-1603-S2

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

基础数据

系列	UMC
单镜数量	3 光束
包含	地面安装固定组件
适合类型, 柱和镜	MLD 500, MLD 300多光束安全传感器 多光束安全传感器的偏转镜支柱

功能

功能	全部3轴中单镜的精确对准 可调, 3个方向 易轴向对准 机械冲击后用专用弹簧元件自动复位 简单镜高调整
----	---

机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	160 mm x 1,660 mm x 149 mm
外壳材料	塑料 金属
金属外壳	铝
净重	6,230 g
外壳颜色	黄色, RAL 1021 黑色, RAL 9005
紧固类型	安装底板 落地安装
机械复位功能	是
支柱高度(不含底座)	1,600 mm
配件的外部安装	后部
单镜中心距	400 mm

分类

税率编号	76042990
eCl@ss 5.1.4	27279207
eCl@ss 8.0	27279207
eCl@ss 9.0	27273605
eCl@ss 10.0	27273605
eCl@ss 11.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

