

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50143950

A7-MP1-100-M12



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	A7
-------	----

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 146 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	138 g
Kleur behuizing	zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Horizontale montage
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / horizontaal
Moduleopname	eenzijdig
Aantal eindkappen	1 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 66, Alleen bij montage op behuizing met dezelfde beschermingsgraad
Goedkeuringen	CE CSA

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371234
eCl@ss 8.0	27371234
eCl@ss 9.0	27371234
eCl@ss 10.0	27371234
eCl@ss 11.0	27371234
ETIM 5.0	EC001259
ETIM 6.0	EC001259
ETIM 7.0	EC001259

Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	Lichtkleur: wit	wit
2	n.c.	bruin
3	Lichtkleur: groen	groen
4	Lichtkleur: geel/oranje	Geel
5	GND	grijs
6	n.c.	roze
7	VCC / lichtkleur: blauw	blauw
8	VCC / lichtkleur: rood	Rood



Opmerkingen

⚠ Gebruiken voor het bedoeld gebruik!

⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
 ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
 ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels




	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135127	KD S-M12-8A-P1-020	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50135133	KD S-M12-8W-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, gebogen, female, A-gecodeerd, 8 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Toebehoren

Bevestigingstechniek - bevestigingshoekprofielen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50142896	A7-MW2	Signaalzuilelement	Bouwworm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
	50143660	A7-MW2.5	Signaalzuilelement	Bouwworm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135462	A7-V1-BZ1-M	Signaalzuilelement	Signaalgeving: akoestisch Stroomopname, max.: 70 mA Bouwworm: cilindrisch Diameter: 70 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Bedieningselementen: Dip-schakelaar, 225°-potentiometer Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66 Toonsoort: Continu- of pulstoon Geluidsdruk: 100 dB Aantal tonen: 8 St.
	50138151	A7-V1-BZ2-S	Signaalzuilelement	Signaalgeving: akoestisch Stroomopname, max.: 30 mA Bouwworm: cilindrisch Diameter: 70 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Bedieningselementen: 225°-potentiometer Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66 Toonsoort: Ononderbroken toon Geluidsdruk: 105 dB Aantal tonen: 1 St.
	50135457	A7-V1-DS-R-T	Signaalzuilelement	Signaalgeving: optisch Stroomopname, max.: 50 mA Bouwworm: cilindrisch Diameter: 70 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Lichtmiddel: LED/24V Signaalbeeld: Lamp brandt permanent Bolkapkleur: Rood Uitstralhoek: 360° Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.