

## Scheda tecnica dati

### Sistema di montaggio

Cod. art.: 50117256

BTU 200M-D10

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Accessori



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Contiene                         | 2 rondelle                      |
|                                  | 2 viti M3 x 16                  |
|                                  | 2 viti M3 x 20                  |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cubici |
| Idoneo per                       | Sensori della serie 18          |
|                                  | Sensori della serie 25B         |
|                                  | Sensori della serie 25C         |
|                                  | Sensori della serie 28          |
|                                  | Sensori della serie 3B          |
|                                  | Sensori della serie 3C          |
|                                  | Sensori della serie 5           |
|                                  | Sensori della serie 55          |

### Dati meccanici


|                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato                        |
|                                                                | Alluminio                               |
| Peso netto                                                     | 52 g                                    |
| Modello di elemento di fissaggio                               | Sistema di montaggio                    |
| Tipo di fissaggio, lato impianto                               | Fissaggio mediante serraggio in lamiera |
|                                                                | Per barra tonda 10 mm                   |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo                            | Adatto a viti M3                        |
|                                                                | Avvitabile                              |
| Tipo di elemento di fissaggio                                  | Orientabile di 360°                     |
|                                                                | Regolabile                              |
|                                                                | Serrabile                               |
| Materiale dell'elemento di fissaggio                           | Metallo                                 |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279202 |
| ECLASS 8.0               | 27279202 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273701 |
| ECLASS 11.0              | 27273701 |
| ECLASS 12.0              | 27273701 |
| ECLASS 13.0              | 27273701 |
| ECLASS 14.0              | 27273701 |
| ECLASS 15.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Accessori

Riflettori a microprismi

|  | Cod. art. | Designazione | Articolo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50040895  | MTKS 20x20   | Riflettore | Forma costruttiva: Rettangolare<br>Dimensioni triple: 1,2 mm<br>Superficie riflettente: 20 mm x 20 mm<br>Materiale: Plastica<br>Supporto: Plastica<br>Denominazione chimica del materiale: PMMA8N<br>Fissaggio: Fissaggio passante, Adesivo |

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.