

기술 데이터 시트


중간 케이블

품목 번호: 548951

CB-M12-Y1A

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	PUR
손잡이 색상	흑색
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	굴절형

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	PUR
손잡이 색상	흑색
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼
손잡이 색상	흑색
브리지	핀 1 <-> 핀 4

케이블 특성

와이어 개수	5 개수
와이어 단면	0.34 mm ²
AWG	22
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
실리콘 불포함	예
케이블 모델	분배기 케이블
케이블 직경(외경)	6 mm
케이블 길이	10,750 mm
다리 1 케이블 길이	750 mm
다리 2 케이블 길이	10,000 mm
덮개 재료	PUR
와이어 절연	PP
드래그 체인 적합성	아니요

기술 데이터

키 넓이	13 mm
------	-------

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 80 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 67
인증	c UL
	UL

분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	PUR
손잡이 색상	흑색
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	굴절형

연결 2


연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	PUR
손잡이 색상	흑색
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼
손잡이 색상	흑색
브리지	핀 1 <-> 핀 4

회로도

배선도



- a 커넥터, M12 d 실드
- b 소켓, M12 e T 커넥터
- c 소켓, M12

액세서리

일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132266	TT-Set 0,6-13	공구	종류: 토크 렌치 키 넓이: 13 mm 토크: 0.6 N·m 재료: 플라스틱, 스테인리스 주변 온도: -40 ... 120 °C

참고

제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.