

## Karta danych technicznych Taśma z kodami kreskowymi

Nr art.: 50104806

BCB G30 H47 L150

### Treść

- Dane techniczne
- Kod artykułu



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Przeznaczony dla | System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 300i            |
|                  | System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 8               |
|                  | System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 8               |
|                  | System pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych serii FBPS 600i |

Dane mechaniczne

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wymiar (H x L)                                   | 47 mm x 150.000 mm                                        |
| Wymiar rastra                                    | 30 mm                                                     |
| Właściwości mechaniczne                          | odporny na promienie UV                                   |
|                                                  | odporny na wilgoć                                         |
|                                                  | odporny na wycieranie                                     |
|                                                  | odporny na zadrapania                                     |
|                                                  | z pewnymi zastrzeżeniami odporny na działanie chemikaliów |
| Klej                                             | Klej akrylowy                                             |
| Grubość warstwy kleju                            | 0,1 mm                                                    |
| Procedura produkcji                              | Zestaw foto                                               |
| Odporność chemiczna (przy 23°C przez ponad 24 h) | Benzyna testowa                                           |
|                                                  | Heptan                                                    |
|                                                  | Olej napędowy                                             |
| Twardnienie                                      | 72 h                                                      |
| Ochrona powierzchni                              | Poliester, matowy                                         |

Parametry otoczenia

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 120 °C        |
| Temperatura obróbki                 | 0 ... 45 °C           |
| Zalecana temperatura obróbki        | 10 ... 25 °C          |
| Odporność                           | Mgła solna (150 h/5%) |
|                                     | Światło UV            |
|                                     | Wilgotność            |
| Właściwości podłoża                 | czysty                |
|                                     | czysty od smarów      |
|                                     | gładki                |
|                                     | suchy                 |

Kod artykułu

Oznaczenie artykułu: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB Taśma z kodami kreskowymi

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | Seria<br>BCB: taśma z kodami kreskowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AAA  | Siatka/wymiar siatki<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BBB  | Wysokość taśmy/wysokość niestandardowa<br>H25: wysokość 25 mm<br>H47: wysokość 47 mm<br>SH1: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 20 – 32 mm<br>SH2: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 33 – 47 mm<br>SH3: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 48 – 70 mm<br>SH4: niestandard. wysokość indywidualna w zakresie 71 – 140 mm |
| CCCC | Długość taśmy/długość niestandardowa<br>Lxxx: długość taśmy w mm<br>SL: długość niestandardowa                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Kod artykułu

## BCB

## Taśma z kodami kreskowymi

## DDDD

## Opcje

TWIN: Dwie identycznie zadrukowane taśmy

MVS: Measurement Value Switch (kolor czerwony)

MV0: Measurement Value Zero (kolor żółty)

ML: etykieta z marką

RW: Reverse Winding (zmieniony kierunek uzwojenia, najmniejsza wartość pozycji znajduje się wewnątrz na rdzeniu)

RK: Repair Kit (taśma naprawcza)

## E

## Wersja wg specyfikacji klienta

A: Codeinhalt ML = AA1 kolor czerwony

B: Codeinhalt ML = BB1 kolor czerwony

C: Codeinhalt ML = CC1 kolor czerwony

D: Codeinhalt ML = DD1 kolor czerwony

E: Codeinhalt ML = EE1 kolor czerwony

F: Codeinhalt ML = FF1 kolor czerwony

G: Codeinhalt ML = CC1 kolor czerwony

## Wskazówka



Lista ze wszystkimi dostępnymi typami urządzeń znajduje się na stronie internetowej Leuze [www.leuze.com](http://www.leuze.com).