

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50114363

TKS 40x60.UV.HT

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	hittebestendig
---------------------	----------------

### Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	4 mm
Montagemaat breedte	41 mm
Montagemaat hoogte	60 mm
Montagemaat dikte	8 mm
Reflectievlak hoogte	56 mm
Reflectievlak breedte	37 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Coating	UV-bescherming
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 120 °C
------------------------------	----------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 40
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

